

显微镜用单通道可见LED光源

LH-LED 100

作为冷光源或用于升级卤素灯


产品资料



Scan me!



LH-LED 100前视图



光谱LH-LED 100

*可应要求提供其他VIS和UV LED

LH-LED 100光源为各种显微镜和照明应用提供了最佳的光学性能。

各种适配器可根据客户要求进行定制，可连接到所有常见的显微镜和光学装置。

通过控制面板可以方便地进行操作。脉冲和电平控制操作也是可能的。

产品亮点

- 均匀照明
- 光通量高达1000 lm (CW)
- 6500K白色LED*
- 可触发频率高达25 kHz
- 静音无振动运行

应用领域

- 荧光显微镜
- 明场和暗场显微镜
- 图像处理与光学检测
- 半导体制造与质量控制
- 法医学

功能

触发	最大频率25 kHz
调光	电子, 200步0.2...100%、0.2至30%PWM、30至100%模拟安全
接口	过热保护遥控器、USB接口、模拟控制电
准直器+适配器	蔡司、徕卡、尼康、奥林巴斯、Motic规格
电源电压	12 VDC±5%, 外部电源100至240 VAC, 50至60 Hz
功耗	最大值 50 VA

宽度x高度x深度


120 mm x 125 mm x 140 mm

重量


2.0 kg

其他

交付范围	LH-LED 100, 电源装置, 操作说明
附件	控制面板



LH-LED 100右侧俯视图



左视图LH-LED 100

错误和遗漏除外。为了技术进步, 如有更改, 恕不另行通知。

联系方式:

Phone: +49 3641 35 30-30 | E-Mail: sales@lej.de

您的首选OEM合作伙伴

www.lej.de